

Le principe tesa Holospot® – protection anti-contrefaçon maximale et traçabilité de produit efficace



Authentification à l'œil nu

Authentification à l'œil nu

Le tesa Holospot® peut contenir des caractéristiques variables reconnaissables à l'œil nu, comme des numéros de série avec un effet iridescent. Cette caractéristique visible sert même aux consommateurs de preuve fiable d'authenticité sans avoir besoin d'aucun dispositif de lecture.



Identité du produit à la loupe

Identité du produit à la loupe

La lecture des micros textes iridescents et des micros images variables, exige seulement un simple verre grossissant. Des numéros de série individuels, des logos spécifiques de marque peuvent ainsi être communiqués d'une façon sûre et facile à vérifier. Idéal pour des inspections aléatoires, pour les partenaires commerciaux ou les autorités douanières.



Lecture analogique au laser

Lecture analogique au laser

Bienvenu dans le complexe de haute sécurité du tesa Holospot® system. Quiconque souhaitant lire l'information de l'hologramme de projection, aura besoin d'un dispositif de lecture analogique. Le contenu de l'hologramme devient lisible seulement avec son lecteur, ce qui en fait la troisième option d'identification. Vous pouvez donc communiquer sans risques, des détails qui ne doivent pas être visibles par tout le monde.



Décodage d'information digitale

Décodage d'information digitale

La quatrième option est une information invisible dans l'hologramme de projection mais qui est exploitable par une machine. Le dispositif de lecture digital permet une lecture facile et fiable par les spécialistes autorisés, directement sur place. La communication d'une identité spécifique, d'une production, d'une distribution et de données de traçabilité directement sur votre produit, en font une preuve anti-contrefaçon discrète et incorruptible.

[Demande de brochure sur le tesa Holospot®](#)

